

**DNMG 150608, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GG

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mm

posuw f : 0,32 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
Zastosowanie główne	K
Gatunek	HB7210-1
posuw f	0,32 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	GG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia