

Broca curta HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 9,1 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	113265 9,1
GTIN	4062406235444
Classe de artigo	11B

Descrição**Versão:**

Furos precisos devido à **alta precisão de concentricidade** e **perfil especial dos sulcos de aparas**.

Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 – 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendação:**Profundidade máxima de perfuração:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descrição técnica

Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,09 mm/U
Ângulo da ponta	118 grau
Comprimento total L	84 mm
Ø nominal D _c	9,1 mm
Comprimento dos canais de aparas L _c	40 mm
Ø haste D _s	9,1 mm
Norma	DIN 1897
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	26,4 mm
Tolerância de Ø nominal	h8
Número de arestas de corte Z	2

Haste	Haste cilíndrica
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS E
Refrigeração interior	não
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		