

Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	K
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6,5 mm
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7210-1
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Łamacz wiórów	GM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,4 mm
posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia