

Fresa de disco/corte com rosca Largura HSS $ap= 2,2$ mm, \varnothing D/número de arestas de corte Z: 50/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Classe de artigo	21P

Descrição

Versão:

Sistema de fresa de corte de alto desempenho com variabilidade de combinação de encosto e **folha de aço económica** ou encosto e **folha HSS de alta precisão resistente à temperatura**. Especialmente concebida para utilização em cavidades profundas.

Utilização:

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

Fresas de disco/fresas de corte até \varnothing D = 200 mm disponíveis.

As lâminas de substituição HSS podem ser encomendadas como acessórios.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	4
\varnothing das lâminas D_c	50 mm
Rosca de alojamento M	M12

Comprimento total $L_{tot.}$ para a_p 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Comprimento total $L_{tot.}$ para a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
profundidade máxima de corte $a_{e\ máx.}$	12,75 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XC.. 1119
Largura a_p	2,2 mm
Modelo da haste	com rosca
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa de disco