

Garant**DC.T 070202, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070202 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Gatunek	HB7210-1
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

Zastosowanie główne	K
Łamacz wiórów	GM
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia