

Garant**Cone de contração térmica com canais de refrigeração, SK 40 A = 160, Ø de fixação D1: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	302259 6
GTIN	4062406241971
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

- **Aço resistente a altas temperaturas.**
- **Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Com RFID / perfuração Balluffchip.**

Com **furos do canal de refrigeração** e roscas bloqueáveis.

Furos do canal de refrigeração com Ø de aperto D1: 3, 4 e 5 mm sem fecho.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.

Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308800, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410 – 302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210 – 354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	6 mm
Projeção medida A	160 mm
Ø exterior D	27 mm
Furo do canal de refrigeração	com fecho

Ficha de dados

Ø D ₂	21 mm
Alojamento	SK 40 A = 160
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração