

HOLEX

Dados do pedido

Número do pedido	081573 7
GTIN	4062406242473
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Projetores LED sem fio compactos e potentes para utilização móvel. Graças às suas dimensões compactas, podem ser perfeitamente utilizados como lanterna de mão. Os pés magnéticos reguláveis também permitem o uso estacionário.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C.

Descrição técnica

Zona ATEX	nenhum
Tipo de bateria	lão de lítio
Lâmpada	Módulo LED
Comprimento total	89 mm
Peso	255 g

Tipo de proteção IP	IP 65
Fluxo luminoso nível 2	350 lm
Fluxo luminoso	100 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Período de iluminação 2	4 h
Capacidade da bateria	2,6 Ah
Largura total	30 mm
Altura total	95 mm
Período de iluminação	10 h
Tensão da bateria	3,7 V
Número de baterias incluídas	1
Fluxo luminoso nível 3	700 lm
Período de iluminação 3	2 h
Tipo de produto	Foco