

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 16/08
GTIN	4062406059354
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 16/08 mm kod ISO uchwytu: SRDCN 1616H08  
pasująca wymienna płytki skrawająca: RC.T 0803  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub> uchwytów neutralnych: 12 mm  
Długość wysięgu L<sub>1</sub> uchwytów neutralnych: 16,4 mm  
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 100 mm  
śruby mocujące: 269028 29

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	16,4 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.T 0803
kod ISO uchwytu	SRDCN 1616H08
wielk. płytki	8 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	12 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	100 mm
śruby mocujące	269028 29
Wielkość chwytu	16 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni

rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże