

**CNMG 120404, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 435 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	CA025P
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	PQ
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,2 mm

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 435 m/min
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia