

**CNMG 120404, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Gatunek	CA025P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	PS
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia