

**CNMG 120408, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PS
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA025P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1 mm
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia