


## Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110404, para acabamento, Tipo: HBT020



### Dados do pedido

Número do pedido	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Classe de artigo	22D

### Descrição técnica

Quebra-aparas	PF
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo	HBT020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 330 m/min
Aplicação principal	P

Revestimento	TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110404
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar