

Ficha de dados



Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110408, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Quebra-aparas	PM
#Raio do canto	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,1 - 0,45 mm/U
Revestimento	TiCN
Material de corte	HM
Tipo	HBT020
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	4

Ficha de dados

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110408
Profundidade de corte a_p	0,8 - 5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear