

**CNMG 120412 Wiper, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120412 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

**Opis techniczny**

Gatunek	CA025P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	WQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
posuw $f$	0,15 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia