

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/06 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260606 20/06
GTIN	4062406059408
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/06 mm kod ISO uchwytu: SRGCR/L 2020K06
pasująca wymienna płytka skrawająca: RC.T 0602
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 15,3 mm
długość całkowita L: 125 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
długość główki L ₁	15,3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0602
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
wielk. płytki	6 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2020K06
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	30 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8