

**Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 200 m/min
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aparas	MM
Revestimento	TiCN
Tipo	HBT130

Ficha de dados

Avanço f	0,12 - 0,45 mm/U
#Raio do canto	0,4 mm
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear