


**Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Revestimento	TiCN
Material de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HBT020
Número de trocas/cortes	6
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160408
Quebra-aparas	PM
Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,45 mm/U

Ficha de dados

Profundidade de corte a_p	0,8 - 5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar