

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260606 25/08
GTIN	4062406059446
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 29
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2525M08
wielk. płytki	8 mm
długość główki L <sub>1</sub>	19,8 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0803
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

