

Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160404, para acabamento, Tipo: HBT020**Dados do pedido**

Número do pedido	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Tipo	HBT020
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 330 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Revestimento	TiCN
Quebra-aparas	PF
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U

Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar