


**Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 11T304, para acabamento, Tipo: HBT020****Dados do pedido**

Número do pedido	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Classe de artigo	22D

**Descrição técnica**

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 330 m/min
Avanço $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	PF
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	2
Tipo	HBT020
Profundidade de corte $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P

Revestimento	TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar