

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/08mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260607 16/08
GTIN	4062406059491
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
Wielkość chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 1616H08
Seria	QuickTurn
długość główki L ₁	18,8 mm
długość całkowita L	100 mm
śruby mocujące	269028 29
pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.T 0803
wielk. płytki	8 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

