


## Ficha de dados



### Pastilha de corte reversível por torneamento TCMT 16T304, para processamento médio



#### Dados do pedido

Número do pedido	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Classe de artigo	22D

#### Descrição técnica

Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 280 m/min
Material de corte	HM
Quebra-aparas	PM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 16T304
Número de trocas/cortes	3
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	TiCN
#Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HBT020

## Ficha de dados

Profundidade de corte  $a_p$

0,5 - 2,5 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte  
reversível para tornear