

**CNMM 120412, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 120412 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	CA025P
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	11 mm
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	PX

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia