

**CNMM 190612, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 190612 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Gatunek	CA025P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	PX
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	11 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia