

**Pastilha de corte reversível por torneamento VCMT 160404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Revestimento	TiCN
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Profundidade de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Tipo	HBT020
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 330 m/min
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	PF
Aplicação principal	P

Ficha de dados

Material de corte	HM
#Raio do canto	0,4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear