


**CNMM 190608, Gatunek: CA025P**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250502 CA025P
GTIN	4960664863808
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMM 190608 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 11 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,25 - 0,9 mm/obr,
Łamacz wiórów	PX
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Gatunek	CA025P
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza &nbsp;	HM
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia