

**DNMG 150604, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150604 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 105 - 435 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PQ
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	CA025P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 435 m/min
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia