

**CNMM 190616, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 190616 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	CA025P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	1 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,6 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Łamacz wiórów	PX
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	11 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia