


**DNMG 150604, Gatunek: CA025P**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150604 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Gatunek	CA025P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	PS

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1 - 4 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia