

**DNMG 150612, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150612 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mmposuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1 mm

Łamacz wiórów	PH
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5 mm
Gatunek	CA025P
głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia