

**3M**

## Dados do pedido

Número do pedido	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Classe de artigo	08M

## Descrição

### Modelo:

Os sistemas de fixação removíveis 3M™ são uma alternativa aos métodos de união tradicionais, como parafusos, rebites, pregos ou grampos.

**DUAL-LOCK** para **maior resistência à tração, abertura fácil e rápida** através do simples movimento de descasque.

## Descrição técnica

Comprimento	41 m
Designação do fabricante	SJ3870
Largura	25 mm
Espessura	6,1 mm
Cor	preto
Número de possibilidades de fecho	1000
âmbito	Área interior e exterior
Massa adesiva	Acrilato modificado

resistente à temperatura até	-30 - 80 °C
Temperatura de armazenamento	20 °C
Tipo de fita adesiva	Fita gancho e laço
Validade mínima	24 Monatmês
Humidade do armazém	50 °C
Tipo de produto	Fita adesiva