

**TNMG 160404, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160404 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4,5 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	1 - 4,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	PS
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA025P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia