

**VNMG 160408, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160408 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 435 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	PQ
Gatunek	CA025P
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 435 m/min
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia