

**WNMG 080404 Wiper, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 252013 CA025P |
| GTIN | 4960664865680 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

WNMG 080404 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WP

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 420 m/min |
| Łamacz wiórów | WP |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 2 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Zastosowanie główne | P |

| | |
|--|--|
| Gatunek | CA025P |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,5 mm |
| posuw f | 0,07 - 0,3 mm/obr, |
| Materiał ostrza | HM |
| powłoka | CVD |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080404 |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |