

**WNMG 080408 Wiper, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WP

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Łamacz wiórów	WP
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm

posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	CA025P
głębokość skrawania a _p	0,5 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia