

Aspirador seco e húmido AERO, Designação do fabricante: 21-21INOX



Dados do pedido

Número do pedido	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Classe de artigo	07C

Descrição

Modelo:

Aspirador húmido/seco robusto e potente com sistema de ligação de mangueira (MultiFit) para resolver as tarefas de limpeza profissionais. **Nível de separação > 99,9%**. Aspirador universal compacto com **sistema de limpeza de filtro** Push & Clean.

- **Com tomada e ligação automática para ligar um aparelho elétrico (máximo de 2000 W).**
- **Recipiente de aço inoxidável com pega e suporte de mangueira.**

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção, suporte de mangueira, punho arqueado, filtro húmido e elemento filtrante lavável (PET).

Instrução:

Mais aspiradores de segurança para cada classe de risco (pós nocivos para a saúde e explosivos) estão disponíveis a pedido (classe L, M, H).

Descrição técnica

Volume do recipiente	20 l
Designação do fabricante	AERO 21-21 PC INOX
Dispositivo de ligação automática	sim

Limpeza do filtro	Sistema Push & Clean
Largura	400 mm
Comprimento	390 mm
Peso	8,5 kg
Número de turbinas	1
Altura	525 mm
Comprimento da mangueira de sucção	2,5 m
Ruído de trabalho	64 dB(A)
Comprimento do cabo	5 m
Consumo energético	1250 W
Grau de separação	99,9 %
Fluxo de ar	60 l/s
Vácuo	210 mbar
Ø da mangueira	32 mm
Particularidade	Recipiente em aço inoxidável, compacto
Sistema de filtragem	Elemento filtrante PET
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos

Acessórios

Bico para chão, 400 mm de largura Designação do fabricante 3666

078555 3666

Tubo de extensão em aço inoxidável Designação do fabricante 8074

078556 8074