

**WNMG 080404 Wiper, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1 mm
Zastosowanie główne	P

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,8 mm
Łamacz wiórów	WQ
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA025P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia