


**CNMG 120404, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,12 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
Łamacz wiórów	MQ
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,2 mm
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Materiał ostrza	HM

Zastosowanie główne	S
Gatunek	PR005S
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia