


**CNMG 120404, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
Łamacz wiórów	MQ
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Gatunek	PR015S
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia