

Garant**Par de luvas MASTER CUT D, Tamanho das luvas: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	094446 10
GTIN	4062406273439
Classe de artigo	01H

Descrição**Modelo:**

Justas e extremamente confortáveis graças à tecnologia de malha de calibre 18. Revestimento agradável em microespuma de nitrilo para uma sensibilidade tátil extremamente boa e um alto nível de destreza.

GARANT Master CUT D. Nível de proteção contra corte D, **completamente sem fibras de vidro e de aço.** Com dobra do polegar reforçada para aumentar a vida útil.

As luvas podem ser lavadas entre 40° – 60° C até 4 vezes.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	Master Cut
Propriedades das luvas	base do polegar reforçada

Tecnologia de tricotagem	18G
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4442D
material de suporte	Filamentos especiais
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
âmbito	Precisão
Cor	cinzento/preto
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	D
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte