



CNMG 120408, Gatunek: PR005S

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,03 - 0,12 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
Gatunek	PR005S
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,8 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
Łamacz wiórów	MQ
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia