

**CNMG 120404, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,5 mm
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	MU
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	PR015S
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia