

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 060204, para ferramentas de torneamento e de perfuração "4 em 1"



Dados do pedido

Número do pedido	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Classe de artigo	21K

Descrição

Versão:

Substrato mais duro para uma vida útil mais longa com um revestimento de CVD fino. Especialmente concebida para aplicações de torneamento longitudinal e faceamento.

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	2
Revestimento	CVD
#Raio do canto	0,4 mm
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
Condição de corte	contínuo
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 060204

Ficha de dados

Tipo	HBZ030
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 200 m/min
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
indicado para $\varnothing$ de ferramenta D_c	12 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar