

**DNMG 150604, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150604 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
Łamacz wiórów	MQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	30 - 90 m/min
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Zastosowanie główne	S
Gatunek	PR005S
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia