


**SNMG 120408, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120408 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mm

posuw f : 0,03 - 0,12 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	MQ
Zastosowanie główne	S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,4 mm
posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PR005S
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia