



Lanterna de trabalho LED-EX com pilha, Tipo: 3AALH



Dados do pedido

Número do pedido	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho à prova de explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável. Iluminação extremamente brilhante e uma vida útil muito longa.

Lanterna de trabalho multifuncional com base magnética removível, adere a superfícies metálicas. A cabeça da lanterna pode ser rodada em 360° e inclinada em 120° para cima e para baixo (bloqueável em qualquer posição). Com clipe em aço e interruptor dianteiro.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Lâmpada	Módulo LED
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Fluxo luminoso	228 lm
Largura total	54 mm
Tipo de proteção IP	IP 67

Peso	185 g
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 20
Número de pilhas incluídas	3
Tipo de pilha	Mignon, AA
Comprimento total	182 mm
Período de iluminação	8,4 h
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081551 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081552 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081553 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081554 LR6
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR6	081559 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6