

**TNMG 160404, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160404 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3,5 mmposuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	PR015S
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	S
posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MU
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia