

**TNMG 160408, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	MQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	PR015S

posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
Zastosowanie główne	S
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia