

**TNMG 160408, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Klasa artykułu	25E

**Opis**

TNMG 160408 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 25 - 70 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	PR015S
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	3,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	25 - 70 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,18 mm/obr,

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	MU
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia