

**VNMG 160404, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160404 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MU
posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,5 mm
Gatunek	PR015S

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Zastosowanie główne	S
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia